

本手冊涵蓋的產品



CLUX1A

推薦鞋帶


φ2.0 -2.5 mm 非彈性繩

組 裝 方 法

■ Part & Detail ■




■ NOTE ■




請注意：由於 LX420 系列的 Case 部件長度為 20 mm，如果 Lace-Tip 長度小於 20 mm，將難以組裝。

■ STEP 1 ■




從Locking-Slot依照箭頭方向插入鞋帶TIP部。

■ STEP 2 ■




然後，持續推動 TIP，直到從 CASE-PART 的端部露出為止。

■ STEP 3 ■



拉出從本體端部突出的鞋帶Tip。

■ STEP COMPLETED ■



在另一側以相同方式組裝，可完成組裝。

■ INFORMATION ■



CLUX1A的組裝工具



拉側按鈕



按壓主體



插入鞋帶 “注意方向”

我們為 CLUX1A 系列提供組裝工具，以便更容易穿入鞋帶。如有需要，請與我們聯繫。